

## Juego de desbarbadores Softgrip SG

Continuación

### 6710 Juego de biseladores Softgrip SG 1100

**Aplicación:** gracias al alojamiento gemelo se pueden usar todas las cuchillas B con vástago de  $\varnothing$  2,6 mm así como todas las cuchillas E con vástago de  $\varnothing$  3,2 mm. Gracias a la combinación con la campanilla desbarbadora, se pueden desbarbar y biselar materiales redondos de hasta  $\varnothing$  18 mm.

		GRATTEC	Ref.
Contenido del juego		6710	
		€	
1 mango Softgrip EL SG 3000 GT con cartucho de cuchillas (6719 0020)		32,95	...0010
1 avellanador tipo manivela HSS EX 2000, $\varnothing$ exterior 4-18 mm (6719 0510)			
		(W105)	

### 6711 Juego de desbarbadores entalladores Softgrip SG 1200

**Aplicación:** gracias al alojamiento gemelo se pueden usar todas las cuchillas B con vástago de  $\varnothing$  2,6 mm así como todas las cuchillas E con vástago de  $\varnothing$  3,2 mm. Gracias a la combinación que ofrece el desbarbador entallador tipo manivela, se pueden desbarbar sin problemas ranurados interiores y ranuras para juntas tóricas y arandelas de seguridad.

		GRATTEC	Ref.
Contenido del juego		6711	
		€	
1 mango Softgrip EL SG 3000 GT con cartucho de cuchillas (6719 0020)		26,83	...0010
1 desbarbador entallador tipo manivela HSS BO 1000 (6719 0300)			
		(W105)	




## Desbarbador Keramicut

**Características:** el desbarbador Keramicut es la herramienta ideal para los problemas de desbarbado en piezas de plástico y metales ligeros. Ofrece las ventajas siguientes:


1. Gracias a la cuchilla cerámica superdura, los plásticos y demás materiales blandos se desbarban sin problemas.
2. Gracias a la cuchilla cerámica robusta y resistente al desgaste, la herramienta tiene una larga vida útil.
3. Gracias al filo bombeado ( $r = 250$  mm), es posible trabajar sin producir daños ni desechos.
4. Gracias al ángulo de corte de  $90^\circ$  obtuso, no hay peligro de lesión.

**Aplicación:** para la eliminación exacta sobre el punto de material en piezas de plástico y metales ligeros. Poner la cuchilla en el punto que se va a desbarbar con un ángulo de  $60^\circ$  hasta  $80^\circ$  y pasarla por la pieza con un movimiento continuo. No ejercer demasiada presión.



GRATTEC




Bordes rectos




Mecanizado de superficies



Mitades de la forma/línea de separación



Punto de inyección



**6713** Robusto mango ergonómico Softgrip con agradable concavidad para los dedos y cuchilla cerámica fija.



**6700** Mango de plástico ovalado con cuchilla cerámica intercambiable CR 2200.



**Nota:** cuchilla cerámica CR 2200 (ref. 6719 0810) modelo recto

GRATTEC	GRATTEC	Ref.
6713	6700	
€	€	
50,87	-	...0050
-	37,13	...0010
(W105)	(W105)	

